



Reality Publishingを受賞\*

## LED Dental NanoLite

- 他社に比べ、圧倒的な明るさを誇ります。
- ライト本体が小型で軽量なため、診察の妨げになりません。
- バッテリー残量がひと目で分かるメーターを採用しています。
- 本国アメリカでは 歯科分野で 50%のシェアを獲得しています。



他社拡大鏡にも取り付け可能なアダプターをご用意しています。  
拡大鏡をお持ちでない方も、ヘッドバンドに装着することでご利用いただけます。



診察室専用の歯科用ライトです。  
診察室以外では使用しないで下さい。

※ Reality Publishing とは・・・

アメリカで信頼と定評のある歯科材料評価ランキング「REALITY」。  
本製品は 2013 年の発売当初より、最高評価の REALITY Five Star Award を獲得しています。

【LED・デンタル・ナノライト セット品番】

品名	品番	
LED・デンタル・ナノライト	ヨーメン フレーム用	4904-0010-1002
	Nike パウンス/リボルブ フレーム用	4904-0007-1002
	Nike カーヒュー フレーム用	4904-0001-1002

【セット構成】

品名	数量	
ヘッドライト	1個	
キュアリングフィルター	1個	
電源パック	2個	
ホルスターおよびベルト固定用クリップ	1組	
充電器およびコンセント用アダプター	1組	
充電用ケーブル	1本	
Tマウントクリップ	ヨーメン フレーム用	いずれか 1個
	Nike パウンス/リボルブ フレーム用	
	Nike カーヒュー フレーム用	
ライト用ケーブル	1本	
テンプルクリップ	2個	
ドライバー	1本	
保管ケース	1個	

【オプション】

品名	品番
DVヘッドバンド	4908-2000-0000
CXLヘッドバンド	4908-2005-0000
各種Tマウントクリップ	価格表参照



DVヘッドバンド



CXLヘッドバンド



ヘッドライト  
(キュアリングフィルター  
接続時)



電源パック



ホルスターおよび  
ベルト固定用クリップ



充電器および  
コンセント用アダプター



充電用ケーブル



ライト用ケーブル

Tマウントクリップ



ヨーメン  
フレーム用



Nike パウンス/リボルブ  
フレーム用



Nike カーヒュー  
フレーム用  
(ネジ3本(内1本予備)、  
六角レンチ1本)



テンプルクリップ



ドライバー



保管ケース

【仕様】

定格電圧	電源パック (リチウムイオン電池内蔵)：3.7V 3400mAh 充電器：100-240V 50/60Hz	過電流保護	ポリヒューズ (リセット可能)
		保管	温度：10℃～40℃ 湿度：30%～75%
照度	最大 53,800lux	寸法	電源パック：W30 x H80 x D45 (mm) ヘッドライト：Φ 18 x 28 (mm)
色温度	5800° K		重量
照射範囲	75mm (術野まで 300mm の距離の場合)	使用時間	約 4 時間
使用環境	温度：10℃～40℃ 湿度：30%～75% 気圧：700hPa～1060hPa	充電時間	約 3 時間 (電源容量ゼロから交流電源で充電の場合)

製造元



DESIGNS FOR VISION, Inc.

販売名：LED・デンタル・ナノライト

一般的名称：歯科用口腔内手術灯

製造販売届出番号：13B1X00167000203



欧和通商株式会社

本社 TEL 03(5803)7172 FAX 03(5803)7185  
 東京営業所 TEL 03(3813)8201 FAX 03(3813)8204  
 大阪営業所 TEL 06(6304)9305 FAX 06(6304)9576  
 福岡営業所 TEL 092(526)3618 FAX 092(526)3148  
 札幌営業所 TEL 011(708)7725 FAX 011(708)7868

http://www.ohwa-tsusho.com

第1種医療機器製造販売業許可番号：13B1X00167

取扱店

CA17062815